



Dados do pedido

Número do pedido	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Aplicação principal	P
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Raio do canto	0,2 mm
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aperas	HQ
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Tolerância	M
Tipo	CA125P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear