



Dados do pedido

Número do pedido	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tipo	CA125P
Tolerância	M
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Quebra-aperas	HQ
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar