



Dados do pedido

Número do pedido	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,13 - 0,4 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CA115P
Quebra-aperas	PQ
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar