

**Garant****Disco de polir diamante CaraFin, 125×175 mm, Granulometria: D10µm****Dados do pedido**

Número do pedido	557515 D10
GTIN	4045197994646
Classe de artigo	51G

**Descrição****Modelo:**

**Ferramentas de polimento diamantadas CaraFin** revestidas de um lado com **diamante monocristalino**. Os grãos de diamante ligados proporcionam um **grau significativamente maior de utilização** em comparação com grãos de diamante soltos em pastas de polir.

Almofada de polimento (EVA) de diamante CaraFin com **estrutura aberta**, sem obstruções.

**Vantagem:**

Eliminam-se os tempos de espera para preparação e limpeza como quando são utilizadas pastas de diamante.

Em **espuma elástica de poliuretano** de alta qualidade.

**Utilização:**

**Polimento final para contornos precisos ou polimento de brilho** à mão de superfícies polidas feitas de todos os **materiais duros e metais não ferrosos**. Polimento rápido graças à alta eficiência de corte.

Adequado para polimento húmido e a seco.

**Descrição técnica**

Abreviatura abrasivo	D
Comprimento	175 mm
Dimensões	125×175 mm
Largura	125 mm
Nível de polimento	Polidor final

Série	CaraFin
Atributo do nome do produto	125×175 mm
Tipo de produto	Bloco de polimento

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		