



Dados do pedido

Número do pedido	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,13 - 0,4 mm/U
Tipo	CA115P
Quebra-aperas	PQ
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicação principal	P
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar