



Dados do pedido

Número do pedido	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aperas	HQ
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 340 m/min
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,4 mm
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Tipo	CA115P

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar