



Dados do pedido

Número do pedido	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 340 m/min
Número de trocas/cortes	2
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Quebra-aperas	GK
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo	CA115P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM

Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar