



## Dados do pedido

Número do pedido	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Tolerância	M
Condição de corte	cont&iacute;nuo
Quebra-aperas	HQ
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 340 m/min
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Tipo	CA115P
Óleo de corte	HM

Raio do canto	0,4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar