



## Dados do pedido

Número do pedido	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Profundidade de corte $a_p$	1 - 5 mm
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	170 - 380 m/min
Quebra-apanas	PH
Aplicação principal	P
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Número de trocas/cortes	4
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Tipo	CA115P
Raio do canto	0,8 mm

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar