



Dados do pedido

Número do pedido	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 270 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT09T302-HQ CA115P
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Tipo	CA115P
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Quebra-aperas	HQ
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar