



Dados do pedido

Número do pedido	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tolerância	M
Tipo	CA115P
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,1 - 1,5 mm
Avanço f	0,07 - 0,5 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 270 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	WP
Número de trocas/cortes	2

Condição de corte	contínuo
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear