



Dados do pedido

Número do pedido	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Quebra-aparas	HQ
Condição de corte	contínuo
Tipo	CA115P
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,4 mm
Tolerância	M
Número de trocas/cortes	2

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 340 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar