



Dados do pedido

Número do pedido	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 340 m/min
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Tipo	CA115P

Quebra-aparas	HQ
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar