



Dados do pedido

Número do pedido	081474 EXH8
GTIN	
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

Lanterna frontal protegida contra explosão, testada de acordo com as diretivas ATEX aplicáveis. Lanterna frontal com elevado conforto de utilização, focável e com luz traseira vermelha. "Magnetic Switch" confortável para um comando fácil com luvas e equipamento de proteção. "Magnetic Switch" confortável para um comando fácil com luvas e equipamento de proteção. Lanterna frontal com elevado conforto de utilização, focável, com luz traseira vermelha.

Função:

IP68: Proporciona proteção contra imersão permanente (estanque à água) e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui pilhas (3 × AA).

Descrição técnica

Cor da caixa	preto
Advanced Focus System (AFS)	sim
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	Zona 20
Fluxo luminoso	180 lm
Designação do fabricante	EXH8

Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de pilha	Mignon, AA
Número de pilhas incluídas	3
Período de iluminação 2	40 h
Ø da cabeça	41 mm
Alcance de iluminação	65 - 120 m
Tipo de proteção IP	IP 68
Peso	345 g
Material fornecido com estojo de cinto	não
Fluxo luminoso nível 2	50 lm
recarregável	não
Propriedades do aparelho	Adequado para área EX
Período de iluminação	15 h
Tipo de produto	Lanterna frontal

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081553 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081552 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081551 LR6
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR6	081559 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081554 LR6