

**Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 11T308, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tipo	CA115P
Número de trocas/cortes	2
#Raio do canto	0,8 mm
Material de corte	HM
Quebra-aparas	HQ
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Tolerância	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 340 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Ficha de dados

Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear