

DC.T 11T302, Tipo: CB7010**Dados do pedido**

Número do pedido	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Aplicação secundária	M
Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 240 m/min
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	70 - 180 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2 mm
Quebra-aperas	SM
Tipo	CB7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar