

**DC.T 11T304, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260386 CA6525 |
| GTIN             | 4960664589258 |
| Classe de artigo | 25E           |

**Descrição técnica**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,5 - 1,5 mm              |
| Aplicação principal                           | M                         |
| Condição de corte                             | ligeiramente interrompido |
| Avanço $f$                                    | 0,05 - 0,25 mm/U          |
| Raio do canto                                 | 0,4 mm                    |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 50 - 140 m/min            |
| Quebra-aparas                                 | MQ                        |
| Tipo  | CA6525                    |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento                |
| Óleo de corte                                 | HM                        |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | DCMT 11T304               |
| Número de trocas/cortes                       | 2                         |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tolerância      | M  |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |