

Garant**Broca de marcação de precisão NC MDI 90°, sem revestimento, Ø DC h6: 1****Dados do pedido**

Número do pedido	121019 1
GTIN	4045197647603
Classe de artigo	11E

Descrição**Versão:**

A autocentragem através da geometria de 1 aresta garante a máxima precisão de calibre.

Utilização:

Com um ângulo da ponta de **90°** para marcação e escareamento simultâneo, ao utilizar posteriormente uma broca espiral com Ø inferior.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o Ø do furo real (geralmente não para o Ø exterior do furo).

Ter em atenção o valor de avanço $f = 0,015$ mm/U!

Descrição técnica

Ø nominal D_c	1 mm
Tolerância da haste	h6
Comprimento dos canais de aparas L_c	4 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,015 mm/U
Ø haste D_s	1 mm
Comprimento total L	25 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tolerância de Ø nominal	h6

Ângulo da ponta	90 grau
Número de arestas de corte Z	1
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de marcação

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		