

**DC.T 11T302, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	140 - 450 m/min
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Raio do canto	0,2 mm
Quebra-aperas	HQ
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar