

Macho de rosca para máquina de furos cegos e passantes rosca à esquerda, sem revestimento, MF: M53X0,5**Dados do pedido**

Número do pedido	130021 M53X0,5
GTIN	4045197626042
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Profundidade de rosca	79,5 mm
Número de arestas de corte Z	6
Ø da rosca	53 mm
Norma	DIN 2184
Classe de tolerância	ISO 1 4H
Classe de tolerância	ISO 1X 4HX
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Classe de tolerância	6H +0,05
Classe de tolerância	6H +0,10
Classe de tolerância	6H +0,20
Classe de tolerância	ISO 3 6G
Classe de tolerância	ISO 3X 6GX

Classe de tolerância	7H
Classe de tolerância	7HX
Classe de tolerância	7G
Classe de tolerância	7GX
Óleo de corte	HSS
Passo de rosca	0,5 mm
Comprimento total L	140 mm
Número de sulcos de aparas	6
Ø do furo central	52,5 mm
Quadrado da haste □	32 mm
Ø haste D _s	40 mm
Tipo de rosca	MF-LH
Tamanho da rosca	M53×0,5
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo de passagem
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar