

Garant**Fresa de grande avanço HSI GARANT Softcut, com perfuração, ØD / Número de arestas de corte Z: 42/3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

As pastilhas intercambiáveis estão ajustadas à ferramenta de suporte com 15°.

Utilização:

Selecionar o valor f_z 0,8 mm.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219833 (15IP; 3 Nm)
Série	Softcut®
Pastilha de corte reversível adequada	SO.. 1205..
Comprimento total L_{tot} .	40 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D_{min} .	56,5 mm

Ø das lâminas D_c	42 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$	2,8 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	15 mm
Ø D_3	17,4 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	78,3 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,0	211750 3,0
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219833
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP