



Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160404, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

#Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,8 - 4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Quebra-aparas	MS
Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160404
Número de trocas/cortes	6

Ficha de dados

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear