

Macho de roscar para máquina de furos passantes, TiN, MF: M1,2X0,2**Dados do pedido**

Número do pedido	130005 M1,2X0,2
GTIN	4062406003814
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 25 unidades

Tempo de entrega: 91 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Ø do furo central	1 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Número de sulcos de aparas	2
Classe de tolerância	ISO 1 4H
Classe de tolerância	ISO 1X 4HX
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Classe de tolerância	6H +0,05
Classe de tolerância	6H +0,10
Classe de tolerância	6H +0,20
Classe de tolerância	ISO 3 6G
Classe de tolerância	ISO 3X 6GX
Classe de tolerância	7H
Classe de tolerância	7HX

Classe de tolerância	7G
Classe de tolerância	7GX
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	3,6 mm
Ø haste D _s	2,5 mm
Passo de rosca	0,2 mm
Ø da rosca	1,2 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total L	40 mm
Norma	DIN 371
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M1,2×0,2
Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar