

**DC.T 11T302, Tipo: HU7310****Dados do pedido**

Número do pedido	260458 HU7310
GTIN	4045197669582
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aparas	AM
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicação principal	N
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	350 - 600 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	HU7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM

Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT 11T302
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar