

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

The ER precision boring tool can be adapted directly on to the ER40 collet chuck.

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237513 HW63

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 barra de mandrilar Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

n.º 237634 barra de mandrilar Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

n.º 237640 barra de mandrilar Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

n.º 237642 barra de mandrilar Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suporte de pastilha reversível: N.º 237645 para Ø 87,75 – 101,1 mm (com adaptador n.º 237534 até Ø 114,1 mm).

cada 1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (ou utilizar CC..0602);

n.º 260058 tam. CU7010 (ou utilizar CC..09T3).

Descrição técnica

Ligação	HW63
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

Acessórios

Barra de mandrilar	237630
Barra de mandrilar ajustável	237642
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Tipo CU7010	260058 CU7010
Suporte de inserção	237645
Cabeça de fuso Ø 9,75 – 152,1 mm Ligaçãõ HW63	237513 HW63
Barra de mandrilar ajustável	237640
Barra de mandrilar	237634
Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 101,1 mm	237539