

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 234005 20,5   |
| GTIN             | 4045197696519 |
| Classe de artigo | 21S           |

## Descrição

**Modelo:**

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.

**Tolerância do furo:** -0,1 / +0,3 mm

**Descrição:**

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5xD.

**Indicado para:**

Pastilhas reversíveis SOGX 070306.

**Instrução:**

Outros tamanhos intermédios em dimensões 1/10 disponíveis a pedido.

## Descrição técnica

|  |                      |
|--|----------------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Número de arestas de corte Z                     | 1                    |
| Código ISO da pastilha de corte reversível       | SOGX 070306          |
| Comprimento útil L <sub>1</sub>                  | 63 mm                |
| Ø haste D <sub>s</sub>                           | 25 mm                |
| Comprimento da haste L <sub>s</sub>              | 56 mm                |
| Série  | Power Drill          |
| Ø nominal D                                      | 20,5                 |
| Limite máximo de ajuste V <sub>máx.</sub>        | 0,25 mm              |

|  |   |
|--|---|
| Projeção L <sub>A</sub>  | 82 mm   |
| #Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna  | HB6810  |
| #Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna  | HB6535  |
| #Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna  | HB6640  |
| #Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna  | HB630   |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D   |
| Haste  | ISO 9766  |
| Aplicação de perfuração  | Furação de marcação com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração  | abaulado condicionado                           |
| Aplicação de perfuração  | Saída com inclinação condicionada               |
| Aplicação de perfuração  | perfuração transversal condicionada             |
| Aplicação de perfuração  | Perfuração de centragem condicionada            |
| Aplicação de perfuração  | Furação de conjuntos condicionada               |
| Refrigeração interior  | sim   |
| Estratégia de maquinagem   | HPC   |
| Tipo de produto  | Broca para pastilhas reversíveis                |

## Acessórios

|  |             |
|--|-------------|
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,0     | 211750 1,0  |
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 6IP1   | 239700 6IP1 |
| PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |

