

**DCMT 070204, Tipo: SP4019****Dados do pedido**

Número do pedido	260471 SP4019
GTIN	
Classe de artigo	28D

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4,5 mm
Quebra-aperas	73
Raio do canto	0,4 mm
Avanço $f$	0,1 - 0,45 mm/U
Aplicação principal	UNI
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	30 - 440 m/min
Tipo	SP4019
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear