

**DC.T 11T308, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

Número do pedido	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 140 m/min
Avanço $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	GK
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar