

Macho de roscar para máquina de furos passantes, TiN, MF: M21X1,5**Dados do pedido**

Número do pedido	130005 M21X1,5
GTIN	4062406005245
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Quadrado da haste ☐	14,5 mm
Norma	DIN 376
Ø haste D _s	18 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	1,5 mm
Profundidade de rosca	63 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø do furo central	19,5 mm
Classe de tolerância	ISO 1 4H
Classe de tolerância	ISO 1X 4HX
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Classe de tolerância	6H +0,05
Classe de tolerância	6H +0,10

Classe de tolerância	6H +0,20
Classe de tolerância	ISO 3 6G
Classe de tolerância	ISO 3X 6GX
Classe de tolerância	7H
Classe de tolerância	7HX
Classe de tolerância	7G
Classe de tolerância	7GX
Comprimento total L	140 mm
Óleo de corte	HSS E
Ø da rosca	21 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M21×1,5
Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar