

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	237586 BT40
GTIN	4045197608420
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

With fine boring head No. 237591, boring bars and accessories in a case. **Adjustment accuracy 0.01 mm per graduation / with vernier 0.002 mm on the Ø.**

Ø adjustment with minimum backlash.

For Ø 9.75 – 88.1 mm

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237591 BT40

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Descrição técnica

Ligação	BT40
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Ferramenta de fuso

Acessórios

Barra de mandrilar	237632
Barra de mandrilar	237630
Barra de mandrilar	237634
Barra de mandrilar ajustável	237642
Cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm Ligação BT40	237591 BT40
Barra de mandrilar	237636
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrilar ajustável	237640
Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 88,1 mm	237599