

Garant GRIDLINE

Armário de ferramentas completo com gavetas transportável com grua 200 kg, 36×24G, Tipo / número de gavetas: 5/6**Dados do pedido**

Número do pedido	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Classe de artigo	9GK

Descrição**Modelo:**

Armário de ferramentas totalmente equipado em 40×28G, com gavetas 36×24G. Com 4 olhais rotativos para suporte em ganchos de carga. Com duas hastes de bloqueio para um transporte seguro, que podem ser fechadas com cadeado (não incluído no volume de fornecimento, são adequados cadeados com diâmetro máximo do aro de 6 mm). Com 4 pés de perfil em U para o transporte com um carro elevador, com acesso inferior pela frente e pela lateral. Construção extremamente robusta e reforçada de estrutura de chapa de aço. Com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas totalmente extensíveis total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de régua separadora ranhurada em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Um sistema de bloqueio impede a abertura de várias gavetas em simultâneo.

Pintura:

Corpo e corpo de gavetas cinza claro RAL 7035, gavetas frontais e placa de cobertura antracite RAL 7016, **revestido a pó. Corpo da gaveta não configurável, sempre cinza claro RAL 7035. Placa de cobertura não configurável, sempre antracite RAL 7016.**

Atenção:

Adequado para uso no exterior apenas de forma limitada, não deve ser exposto a influências meteorológicas.

Instrução:

Ao levantar e transportar o armário, certifique-se de que as gavetas estão devidamente fixadas na caixa; as hastes de bloqueio têm de estar bloqueadas.

Descrição técnica

Profundidade útil da gaveta	600 mm
Altura útil	900 mm
Profundidade útil da gaveta em G	24
Altura	1250 mm
Área útil da gaveta em G	36×24
Largura útil da gaveta	900 mm
Número de gavetas	6
Largura	1020 mm
Largura útil da gaveta em G	36
Profundidade	793 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	36×24G
Tipo de produto	Armário de ferramentas

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão, 200 kg Altura frontal das gavetas 100	931356 100
	931356 125

Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,200 kg Altura frontal das gavetas 125

Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,200 kg Altura frontal das gavetas 200

931356 200

Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,200 kg Altura frontal das gavetas 300

931356 300

Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,200 kg Altura frontal das gavetas 75

931356 75

Armário de ferramentas transportável com grua para gavetas Tipo / número de gavetas 5/0

932400 5/0