

JEPSON POWER



Dados do pedido

Número do pedido	078234 8203
GTIN	4260052466797
Classe de artigo	07E

Descrição

Modelo:

Serras circulares de metal potentes para serrar, sem rebarbas e com segurança, perfis e tubos de aço, metais não ferrosos, chapas, placas de metal e painéis sandwich **sem formação de faíscas.**

- **Não é necessário mudar óleos de arrefecimento.**
- **Não requer processamento posterior.**
- **Corte em poucos segundos.**

Serra circular manual para metal.

- **Orientação exata da folha de serra, reduzida formação de aparas.**
- **Placa de batente robusta.**

Serra circular para metal.

- **Ajuste de profundidade com escala.**
- **Compartimento de aparas.**
- **Adequado para chapas de metal até 10 mm, bem como painéis sanduíche e perfis até 67 mm.**

Instrução:

Calha de guiamento para 078234 disponível a pedido:

Calha de guiamento de 1400 mm para tam. 8320

Calha de guiamento de 600-1200 mm para tam. 8230.

Serra circular de metal DRY MITER Cutter 9410ND serragens delicadas em material macio e sensível disponível a pedido. A serra circular manual para metal está disponível como versão sem fio com o n.º 078234 tam. 8203E.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Peso	6,3 kg
Consumo energético	1700 W
Ø da folha de serra	203 mm
Tensão de rede	230 V
n.º máximo de rotações	3700 r,p,m,
Designação do fabricante	8203
profundidade máxima de corte 90°	67 mm
Frequência de rede	50 Hz
profundidade máxima de corte 45°	42 mm
embalagem	Mala de transporte
Tipo de produto	Serra