Garant GRIDUNG

Carro de montagem ESD para gavetas, 26×24G, Altura mm/número de gavetas: 685/0



Dados do pedido

| Número do pedido | 972447 685/0 |
|------------------|---------------|
| GTIN | 4067263124986 |
| Classe de artigo | 9GK |

Descrição

Modelo:

Armário de ferramentas **condutor ESD**, conforme DIN EN 61340-5-1. Carro de montagem em 30×28G com 2 rodas **condutoras** fixas e duas rodas orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, rodas orientáveis bloqueáveis. Com rebordo de 4 lados. Um sistema de bloqueio impede a abertura de várias gavetas em simultâneo. Caixa com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos.

Para equipar gavetas 26×24G n.º 972455.

Pintura:

Corpo e gavetas cinzento claro semelhante a RAL 7035 revestimento em pó ESD.

Instrução:

- · Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.
- · Ligação à terra através das rodas.

Descrição técnica

| Altura | 685 mm |
|-----------------|-------------------------------|
| Ligação à terra | Aterramento por meio de rodas |



| Caixa aberta em cima | não |
|---|----------------------------|
| Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 |
| Altura útil | 400 mm |
| Ø da roda | 125 mm |
| Equipamento ESD | sim |
| capacidade de carga máxima | 600 kg |
| Profundidade | 700 mm |
| Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 |
| com rebordo | sim |
| componentes ESD não condutores | Todas as peças de plástico |
| Largura | 750 mm |
| Peso | 55 kg |
| Altura útil do módulo de gavetas | 400 mm |
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD |
| Atributo do nome do produto | 26×24G |
| Tipo de produto | Carro de montagem |

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21 914227 HU21