

Garant GRIDLINE



## Dados do pedido

Número do pedido	972450 900
GTIN	4067263126225
Classe de artigo	9GK

## Descrição

### Modelo:

Caixa de armário de ferramentas em 30×28G, **condutora ESD** conforme DIN EN 61340-5-1, adequada para gavetas 26×24G. Para alojamento de gavetas em grelha de 25 mm. Caixa com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. Para gavetas adequadas ver n.º 972453.

**Cabo de ligação à terra ESD incluído.**

### Pintura:

Cinzentos claro semelhante a RAL 7035, **revestido em pó ESD.**

### Instrução:

- **Ao equipar a caixa de armário de ferramentas com gavetas, ter em conta que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta a altura útil do armário.**
- **Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.**

## Descrição técnica

Largura	750 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Peso	41 kg

Equipamento ESD	sim
componentes ESD não condutores	Todas as peças de plástico
Profundidade	700 mm
Altura	900 mm
Profundidade em G	28
Ligação à terra	Ligação à terra na caixa
capacidade de carga máxima	4000 kg
Largura em G	30
Cabo de ligação à terra ESD incluído	sim
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Tipo de produto	Caixa de armário de ferramentas

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
--	-------------