

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972473 300
GTIN	4067263126478
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Corpo da gaveta e frentes em cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD.**

Descrição técnica

Largura útil	900 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Largura útil em G	36
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Profundidade útil em G	24
Peso	26 kg
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Área útil da gaveta em G	36×24
#Profundidade útil	600 mm

Altura útil	275 mm
Altura frontal	300 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	36×24G
Tipo de produto	Gaveta