

Garant GRIDLINE



## Dados do pedido

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 972460 1000/10 |
| GTIN             | 4067263126553  |
| Classe de artigo | 9GK            |

## Descrição

### Modelo:

Armário de ferramentas **condutor ESD**, conforme DIN EN 61340-5-1. Armário de ferramentas totalmente equipado em 40×28G, com gavetas 36×24G. Com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas totalmente extensíveis total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Um sistema de bloqueio impede a abertura de várias gavetas em simultâneo.

**Cabo de ligação à terra ESD incluído.**

### Pintura:

Corpo e corpo das gavetas em cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestidos a pó ESD.**

### Instrução:

- **Ao levantar e transportar o armário, certifique-se de que as gavetas estão devidamente fixadas na caixa.**
- **Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.**

## Descrição técnica

|         |         |
|---------|---------|
| Largura | 1000 mm |
| Peso    | 162 kg  |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Profundidade                                  | 700 mm                     |
| Altura útil                                   | 900 mm                     |
| Altura  | 1000 mm                    |
| Área útil da gaveta em G                      | 36×24                      |
| Profundidade útil da gaveta em G              | 24                         |
| Profundidade útil da gaveta                   | 600 mm                     |
| Largura útil da gaveta em G                   | 36                         |
| Largura útil da gaveta                        | 900 mm                     |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 50 kg                      |
| Extração da gaveta (extração parcial/total)   | 100 %                      |
| Extração da gaveta                            | Bloqueio de extração       |
| Regulação da altura no sistema de encaixe     | 25 mm                      |
| Fechadura de cilindro com pinos               | Inserto de encaixe modular |
| Propriedade eletrostática                     | EGB/ESD                    |
| Atributo do nome do produto                   | 36×24G                     |
| Tipo de produto                               | Armário de ferramentas     |

## Acessórios

|  |             |
|--|-------------|
| Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21                       | 914227 HU21 |
| Caixa de armário de ferramentas ESD para gavetas Altura 1000 | 972470 1000 |
| Gaveta ESD Altura frontal das gavetas 100                    | 972473 100  |
| Gaveta ESD Altura frontal das gavetas 75                     | 972473 75   |