

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Armário de ferramentas **condutor ESD**, conforme DIN EN 61340-5-1. Armário de ferramentas totalmente equipado em 40×28G, com gavetas 36×24G. Com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas totalmente extensíveis total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Um sistema de bloqueio impede a abertura de várias gavetas em simultâneo.

Cabo de ligação à terra ESD incluído.

Pintura:

Corpo e corpo das gavetas em cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestidos a pó ESD.**

Instrução:

- **Ao levantar e transportar o armário, certifique-se de que as gavetas estão devidamente fixadas na caixa.**
- **Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.**

Descrição técnica

Profundidade útil da gaveta	600 mm
Profundidade útil da gaveta em G	24

Largura útil da gaveta em G	36
Profundidade	700 mm
Largura	1000 mm
Área útil da gaveta em G	36×24
Altura útil	800 mm
Largura útil da gaveta	900 mm
Altura	900 mm
Peso	151 kg
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Atributo do nome do produto	36×24G
Tipo de produto	Armário de ferramentas

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Caixa de armário de ferramentas ESD para gavetas Altura 900	972470 900
Gaveta ESD Altura frontal das gavetas 150	972473 150
Gaveta ESD Altura frontal das gavetas 200	972473 200
Gaveta ESD Altura frontal das gavetas 75	972473 75