

Garant**Fresa de rosca com haste GARANT Master TM 2xD, AlTiN, UNF: 10-32****Dados do pedido**

Número do pedido	139737 10-32
GTIN	4067263126942
Classe de artigo	11D

Descrição**Modelo:**

Fresa de rosca de MDI **com passo de arestas de corte assimétrico e número elevado de arestas de corte**. O **passo de arestas de corte assimétrico** permite uma **elevada suavidade de funcionamento** e uma **elevada vida útil da ferramenta**.

Nova geometria universal e revestimento de alto desempenho para utilização num amplo espectro de materiais.

- **Vibrações significativamente reduzidas devido a um passo de arestas de corte assimétrico.**
- **Número elevado de arestas de corte.**
- **Revestimento HiPIMS baseado em AlTiN da última geração.**
- **Perfil de rosca corrigido para evitar distorções do perfil.**
- **Número elevado de arestas de corte.**
- **Novo revestimento para uma resistência otimizada ao desgaste.**

Utilização:

Para **rosca fina de unidade UNF ASME-B1.1**.

Instrução:

Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA

Encomendar forma **HB**: com n.º **139737 + 129100 HB**

Encomendar forma **HE**: com n.º **139737 + 129100 HE**

Descrição técnica

Passo de rosca	0,794 mm
Comprimento total L	58 mm
Passos por polegada	32

Número de sulcos de aparas	4
Ø nominal D_c	3,81 mm
Número de dentes Z	4
Tamanho da rosca	10-32 UNF
Ø haste D_s	6 mm
Comprimento da lâmina L_c	9,9 mm
Tipo de rosca	UNF-LH
Tipo de rosca	UNF
Ø da rosca	4,83 mm
Comprimento da haste L_s	36,8 mm
Avanço f_z em aço < 750 N/mm ²	0,04 mm
Série	Master TM
Revestimento	AlTiN
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	VHM
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	sim
Sentido de corte	direita
Utilização com tipo de perfuração	até 2×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 2×D com furo de passagem
Divisão das lâminas	desigual
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	verde
Utilização interior/exterior	Interior
Tipo de produto	Fresa de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	220	N

Alumínio (apara curta)	adequado	220	N
Alumínio > 10% Si	adequado	180	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	140	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	130	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	120	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	90	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	80	P
Aço < 50 HRC	condicionalmente adequado	45	H
TOOLOX 33	adequado	85	H
TOOLOX 44	adequado	50	H
INOX < 900 N/mm ²	adequado	82	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	75	M
Ti > 850 N/mm ²	adequado	50	S
GG(G)	adequado	120	K
CuZn	adequado	200	N
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
Ar	adequado		

Prestações de serviços

Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
Retificação de haste Tipo HE	129100 HE