

Garant**Fresa de rosca com haste GARANT Master TM com escareador 2xD, AlTiN, UNC: 7/16-14****Dados do pedido**

Número do pedido	139733 7/16-14
GTIN	4067263129103
Classe de artigo	11D

Descrição**Modelo:**

Fresa de rosca de MDI com passo de arestas de corte assimétrico e número elevado de arestas de corte. O passo de arestas de corte assimétrico permite uma elevada suavidade de funcionamento e uma elevada vida útil da ferramenta.

Nova geometria universal e **revestimento de alto desempenho** para utilização num amplo espectro de materiais.

- **Vibrações significativamente reduzidas devido a um passo de arestas de corte assimétrico.**
- **Número elevado de arestas de corte.**
- **Revestimento HiPIMS baseado em AlTiN da última geração.**
- **Perfil de rosca corrigido para evitar distorções do perfil.**

Vantagem:

Escareador do lado da haste para um escareamento de 90° para escarear e fresar roscas numa só operação.

Utilização:

Para **rosca grossa de unidade UNC ASME-B1.1**.

Instrução:

Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA

Encomendar forma **HB**: com n.º **139733 + 129100 HB**

Encomendar forma **HE**: com n.º **139733 + 129100 HE**

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	6
----------------------------	---

Avanço f_z em aço < 750 N/mm ²	0,08 mm
Passos por polegada	14
Comprimento total L	92 mm
Ø haste D_s	12 mm
Ø nominal D_c	8,8 mm
Ø do pescoço D_1	11,75 mm
Comprimento da haste L_s	53,6 mm
Valor de programação para escareamento L_1	24,02 mm
Ø da rosca	11,11 mm
Número de dentes Z	6
Comprimento da lâmina L_c	22,61 mm
Tipo de rosca	UNC-LH
Tipo de rosca	UNC
Tamanho da rosca	7/16-14 UNC
Passo de rosca	1,814 mm
Série	Master TM
Revestimento	AlTiN
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	VHM
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	sim
Sentido de corte	direita
Utilização com tipo de perfuração	até 2xD com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 2xD com furo de passagem
Divisão das lâminas	desigual
Ângulo dos níveis de rebaixamento	90 grau
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	verde
Utilização interior/exterior	Interior

Tipo de produto

Fresa de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	220	N
Alumínio (apara curta)	adequado	220	N
Alumínio > 10% Si	adequado	180	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	140	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	130	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	120	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	90	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	80	P
Aço < 50 HRC	condicionalmente adequado	45	H
TOOLOX 33	adequado	85	H
TOOLOX 44	adequado	50	H
INOX < 900 N/mm ²	adequado	82	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	75	M
Ti > 850 N/mm ²	adequado	50	S
GG(G)	adequado	120	K
CuZn	adequado	200	N
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
Ar	adequado		

Prestações de serviços

Retificação de haste Tipo HB

129100 HB

Retificação de haste Tipo HE

129100 HE

