

## Ficha de dados



### Cabeça de ajuste de precisão KOMET® M03Speed, Ø Dmín.: 24,8



#### Dados do pedido

Número do pedido	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Classe de artigo	24I

#### Descrição

##### Versão:

- **Equilíbrio dinâmico na corrediça para velocidades máximas.**
- **Design de sistema modular.**
- **Ajuste fino sem aperto adicional.**
- **Com ligação em ABS® para máxima precisão de troca.**
- **Ajuste grosso rápido ao ajustar a ferramenta de tornear.**
- **Fornecimento de refrigerante interno direcionado à aresta de corte.**
- **Os menores passos de avanço na faixa de  $\mu\text{m}$ , dentro do intervalo de ajuste fino de 0,25 – 0,6 mm em Ø, dependendo da área de rotação.**
- **Os passos de ajuste fino são de 0,002 mm em Ø por traço.**
- **A alta resolução permite configurar e ler facilmente sem nónio.**

##### Nota:

Suportes de lâminas adicionais, por exemplo, para processamento para trás e com outros ângulos = 15°, 30°, 45°, entre outros, estão disponíveis a curto prazo.

Encomendar ponte de troca, suporte de lâminas e pastilhas de corte reversíveis em separado.

#### Descrição técnica

Ø mínimo D <sub>mín.</sub>	24,8
Ajuste preciso no Ø	0,25 mm
Curso de ajuste grosso S	4,5 mm
Ø da haste ABS® D <sub>s</sub>	25
Suporte de lâminas	238355 24,8

## Ficha de dados

n.º máximo de rotações	40000 r,p,m,
Ø do movimento circular D2 usinagem para a frente	24,5 mm
Comprimento útil L <sub>1</sub>	39,9 mm
Ø da área do fuso	24,8 - 33 mm
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação
Aplicação de perfuração	Saída inclinada
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso