

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 972040 200 |
| GTIN | 4067263126690 |
| Classe de artigo | 9GG |

Descrição

Modelo:

Módulo de gavetas em construção de aço estável. **Para gavetas totalmente extensíveis** com extensão diferencial e 75 kg de capacidade de carga. Com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos.

Utilização:

Módulo de gavetas para o equipamento individual da Workstation ESD n.º 972010 – 972015, postos de trabalho ajustáveis em altura ESD n.º 972017, bancadas de trabalho ESD n.º 972150 – 972195.

Pintura:

Corpo cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD**.

Instrução:

- **Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura) e puxadores não são condutores ESD. Ao equipar os módulos com gavetas, certifique-se de que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta na altura útil do módulo.**
- **Por cada módulo é possível apenas uma gaveta com uma altura frontal de 50 mm, exclusivamente na posição superior.**

Descrição técnica

| | |
|--------------|--------|
| Altura | 200 mm |
| Altura útil | 125 mm |
| Largura em G | 24 |
| Profundidade | 650 mm |
| Largura | 600 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Peso | 9,6 kg |
| Altura útil para gavetas | 125 mm |
| Área útil da gaveta em G | 20×20 |
| Profundidade em G | 26 |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD |
| Atributo do nome do produto | 20×20G |
| Tipo de produto | Caixa da bancada de trabalho |

Acessórios

| | |
|--|-------------|
| Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21 | 914227 KO21 |
|--|-------------|