

Macho de rosca para máquina de furos cegos e passantes rosca à esquerda, sem revestimento, MF: M98X1,5**Dados do pedido**

Número do pedido	130021 M98X1,5
GTIN	4062406029173
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Ø haste D _s	56 mm
Quadrado da haste □	44 mm
Ø da rosca	98 mm
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	147 mm
Passo de rosca	1,5 mm
Número de arestas de corte Z	10
Norma	DIN 2184
Comprimento total L	180 mm
Número de sulcos de aparas	10
Classe de tolerância	ISO 1 4H
Classe de tolerância	ISO 1X 4HX
Classe de tolerância	ISO 2 6H

Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Classe de tolerância	6H +0,05
Classe de tolerância	6H +0,10
Classe de tolerância	6H +0,20
Classe de tolerância	ISO 3 6G
Classe de tolerância	ISO 3X 6GX
Classe de tolerância	7H
Classe de tolerância	7HX
Classe de tolerância	7G
Classe de tolerância	7GX
Ø do furo central	96,5 mm
Tipo de rosca	MF-LH
Tamanho da rosca	M98×1,5
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo de passagem
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar