

Garant GRIDLINE



## Dados do pedido

Número do pedido	972040 900
GTIN	4067263129622
Classe de artigo	9GG

## Descrição

### Modelo:

Módulo de gavetas em construção de aço estável. **Para gavetas totalmente extensíveis** com extensão diferencial e 75 kg de capacidade de carga. Com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos.

### Utilização:

Módulo de gavetas para o equipamento individual da Workstation ESD n.º 972010 – 972015, postos de trabalho ajustáveis em altura ESD n.º 972017, bancadas de trabalho ESD n.º 972150 – 972195.

### Pintura:

Corpo cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD.**

### Instrução:

- **Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura) e puxadores não são condutores ESD. Ao equipar os módulos com gavetas, certifique-se de que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta na altura útil do módulo.**
- **Por cada módulo é possível apenas uma gaveta com uma altura frontal de 50 mm, exclusivamente na posição superior.**

## Descrição técnica

Altura útil	800 mm
-------------	--------

Profundidade em G	26
Área útil da gaveta em G	20×20
Largura	600 mm
Profundidade	650 mm
Largura em G	24
Altura	900 mm
Altura útil para gavetas	800 mm
Peso	23,6 kg
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Caixa da bancada de trabalho

---

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
--	-------------