

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento RNGN 120700, cerâmica (0°)****Dados do pedido**

Número do pedido	255770 HART
GTIN	4045197511652
Classe de artigo	21H

Descrição técnica

âmbito	HART
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 250 m/min
Aplicação principal	H
Profundidade de corte a_p	0,1 - 0,8 mm
Modelo das arestas de corte	0,1 mm $\times$ 20°
Aplicação secundária	K
Condição de corte	contínuo
Tipo	KB7205
Avanço f	0,05 - 0,15 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	Cerâmica

Velocidade de corte v_c aplicação secundária	250 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	RNGN 120700
Número de trocas/cortes	16
Atributo do nome do produto	KB7205
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		