

Garant**Broca de rosca para máquina de furos passantes rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 7/8-27****Dados do pedido**

Número do pedido	130031 7/8-27
GTIN	4062406037482
Classe de artigo	10N

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	3
Ø do furo central	21,4 mm
Passo de rosca	0,941 mm
Comprimento total L	140 mm
Norma	DIN 376
Quadrado da haste □	14,5 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passos por polegada	27
Ø da rosca	22,23 mm
Profundidade de rosca	66,69 mm
Óleo de corte	HSS E
Ø haste D _s	18 mm
Tipo de rosca	UNS-LH

Tamanho da rosca	7/8-27 UNS LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca