


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	GG4009 4
GTIN	4067263133810
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Como o n.º 114008.

Os chanfros são nitrurados. Particularmente estável e robusto devido ao **diâmetro do núcleo reforçado**. Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade. Ponta de centragem precisa. haste **adicionalmente com 3 superfícies de aperto** para utilização no mandril com 3 mordentes.

- **Ideal para a produção de furos precisos em chapas, tubos e perfis.**
- **Perfuração segura sem centragem ou punção central – mesmo em superfícies curvas – graças à inovadora retificação da ponta.**
- **A perfuração inclinada após o primeiro passo da ponta da broca ter penetrado no material é possível sem qualquer problema.**
- **Perfuração com muito menos esforço do que com as brocas HSS DIN338 convencionais – até um diâmetro de 13 mm diretamente no berbequim aparafusador sem fio.**
- **Bloqueio de formato estável e seguro no mandril de 3 mordentes.**
- **Utilização universal numa vasta gama de materiais, incluindo plástico, madeira e acrílico, sem rasgar ou lascar.**
- **Sem trepidação ou engate da broca – mesmo com material de paredes finas.**
- **Saída do furo sem rebarbas.**
- **Ideal para extração de parafusos e rebites.**

Com geometria especial da aresta de corte também para utilização em aços inoxidáveis.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Tolerância de Ø nominal	h8
Ø haste D _s	4 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	37 mm
Haste	Haste com três faces tensoras
Ângulo da ponta	118 grau
Norma	DIN 338
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,08 mm/U
Ø nominal D _c	4 mm
Comprimento dos canais de aparas L _c	43 mm
Comprimento total L	75 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Tipo	INOX
Refrigeração interior	não
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado	70	N
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	70	N
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado	50	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	35	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	32	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	25	P

Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado	15	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	14	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	12	M
GG(G)	adequado	30	K
CuZn	adequado	50	N
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Broca espiral com ponta escalonada HSS-EINOX Ø DC h8 4	114008 4
--	----------