

Garant**Broca de rosca para máquina de furos cegos, sem revestimento, Tipo: 1-27****Dados do pedido**

Número do pedido	130040 1-27
GTIN	4062406044329
Classe de artigo	10N

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	63,5 mm
Número de arestas de corte Z	4
Quadrado da haste □	16 mm
Ø haste D _s	20 mm
Ø da rosca	25,4 mm
Comprimento total L	160 mm
Ø do furo central	24,5 mm
Passo de rosca	0,941 mm
Passos por polegada	27
Número de sulcos de aparas	4
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	UNS

Tamanho da rosca	1-27 UNS
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca