

**Garant****Broca de rosca para máquina de furos cegos, sem revestimento, Tipo: 3/8-27****Dados do pedido**

Número do pedido	130040 3/8-27
GTIN	4062406043681
Classe de artigo	10N

**Descrição****Instrução:**

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Óleo de corte	HSS E
Ø do furo central	8,7 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	0,941 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	10 mm
Ø da rosca	9,525 mm
Passos por polegada	27
Número de sulcos de aparas	3
Profundidade de rosca	23,83 mm
Quadrado da haste □	8 mm
Norma	DIN 371
Comprimento total L	100 mm
Tipo de rosca	UNS

Tamanho da rosca	3/8-27 UNS
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca