

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 11/16-16



Dados do pedido

Número do pedido	130041 11/16-16
GTIN	4062406046316
Classe de artigo	10N

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Norma	DIN 376
Ø haste D _s	14 mm
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento total L	125 mm
Passo de rosca	1,588 mm
Passos por polegada	16
Profundidade de rosca	43,7 mm
Ø do furo central	16 mm
Número de sulcos de aparas	4
Ø da rosca	17,462 mm
Óleo de corte	HSS E
Quadrado da haste □	11 mm
Tipo de rosca	UN-LH

Tamanho da rosca	11/16-16 UN LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar