

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 1/2-14



Dados do pedido

Número do pedido	130041 1/2-14
GTIN	4062406046118
Classe de artigo	10N

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Profundidade de rosca	31,75 mm
Óleo de corte	HSS E
Ø da rosca	12,7 mm
Passos por polegada	14
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D _s	11 mm
Norma	DIN 376
Comprimento total L	110 mm
Ø do furo central	11 mm
Quadrado da haste □	9 mm
Passo de rosca	1,814 mm
Número de sulcos de aparas	3
Tipo de rosca	UNS-LH

Tamanho da rosca	1/2-14 UNS LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar